

ASEPTIQUIK® L 系列接头



不分公母 AseptiQuik® L 接头可实现大容量、大流量生产环境中的快速、轻松无菌连接。大型、3/4" 和 1" 不分公母设计简化了系统集成, 将因操作失误导致的风险降至最低。接头结构坚固耐用, 可提供可靠的性能, 无需使用卡箍、夹具和焊管机。凭着一次性连接技术领域领导者的产品品质和市场供应量, 适用于大规模生物工艺生产环境的可互换 3/4" 至 1" 流量解决方案将让生物制药公司大大受益。

特点

不分公母设计

结构坚固

翻转—咔嚓—拉拔

整体拉片护罩

CPC 咔嚓声

效益

方便的一次性系统集成, 一个零件编号用于两端

无需另外的硬件便可保证可靠性能和可重复性

直观的三步骤连接过程, 降低因操作失误所导致的风险

拉片起到保护罩的作用, 不仅降低了部件复杂性, 还确保同时去除两个膜片

通过声音确认安全组装

规格

压力:

最大 60 psi, 4.1 bar
最大 75 psi, 5.1 bar, 48 小时

温度:

1°C 至 40°C

灭菌:

伽玛射线: 最大 50 kGy 辐射

端头尺寸:

3/4", 1" ID 软管倒钩, 19.0 mm, 25.4 mm

材料:

主体部分:

聚碳酸酯 (白色), USP 六级认证, ADCF

拉片/帽:

聚碳酸酯 (蓝色, 标准型),
USP 六级认证, ADCF


密封件:

硅胶 (透明), 铂金硫化,
USP 六级认证, ADCF

膜:

聚乙烯 (标准型),
USP 六级认证, ADCF


这些图形适用于单线使用, 旨在作为性能能力的一般示意。各图阴影区表示各个系列产品的工作范围, 即上下限范围。因此, 根据所选接头的准确配置, 您可以合理预期数值在阴影区的位置。



请访问 cpcworldwide.com 或致电 400-990-1978
获取免费产品目录, 或者查找您当地的经销商。

ASEPTIQUIK® L 系列接头

- A** = 高度/直径
- B** = 总长
- C** = 软管倒钩长度



接头母座

- 聚碳酸酯, 带蓝色拉片



端头
3/4" 软管倒钩型
1" 软管倒钩型


零件编号
AQL17012
AQL17016

A
4.22
4.22

B
2.95
3.15


C
1.50
1.70

翻转-扣上-拉拔装配程序





1

松开并向下翻转每边接头上的拉片护罩。



2

使拉片朝下, 将两边接头对齐。将两边接头推到一起。分别挤压接头每侧, 直到听到一声“CPC 咔嚓”声。



3

只需按下 CPC 标志并从接头上拉出膜片, 将拉片卡在一起, 即可完成连接。



CPC 西北地区签约经销商: 西安嘉岳自动化技术有限公司 Garye Automation Company

地址: 西安市未央区经济技术开发区凤城五路 89 号 5 幢 1 单元 10601 室

手机: 18292561696 E-mail: sales@garye.cn

We inspire confidence at every point of connection.

cpcworldwide.com/ContactUs

保修: 所有售出产品均可获得 Colder Products Company 产品目录所述的 CPC 的有限明示担保。有关保修条款, 请联系您当地的分销商和 CPC 客服部门。

警告: 由于各种可能的流体介质和操作条件的不同, 使用本产品可能会导致意外的后果, 这些均不在 Colder 的控制范围之内。用户有责任仔细确定和测试产品对于其应用的兼容性。所有这些风险应由买方承担。

版权所有 © 2019 COLDER PRODUCTS COMPANY. COLDER PRODUCTS COMPANY, COLDER PRODUCTS 以及 CPC 是经美国专利和商标局注册的商标。

SPEC1055 2/2019 GLS/500 美国印刷